

Datenblatt

STEBA DRY IP44 5xT13 mit Reset Schalter (Breaker Switch)



no art.	207810135S
description	STEBA DRY IP44 5xT13 mit Reset Schalter (Breaker Switch) 3m Gummikabel 3x1mm ² /T12
marque	STEBA DRY
EAN	7611007122317
EAN vieux	
unité pas.	986122363
no fabricant	PS-A603SW1/3M
prédécesseur	207810035S
unité ;	STK
paquet	TU 20 / SU 1
dimensions paquet (cm)	null x null x null (l x h x p)
poids emballage incl. (kg)	
pays d'origine	China
numéro tarifaire Export	85366900
accessoires	
information / utilisation	

caractéristique	designation
73 Elektrodistributoren	ja
75 Baugeschäft	ja
76 Betriebsunterhalt	ja
78 Elektriker	ja
79 Eisenwarenhandel	ja
80 Garten	ja
Funktionen	Th.-Switch
Gehäuse	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Kabel	GD
Kinderschutz	Nein
Länge	3.000
Längenbereich	<= 3.00



caractéristique	designation
Querschnitt	3x1.0
Schutzart	IP44
Steckdosen	5xT13
Steckdosenart	T13
Steckdosenausrichtung	quer
Stecker	T12
Stromstärke	10A
Verwendung	Aussen