

**Nr. 219 Lose Walzenlagerrollen mit kantiger Rille**

aus Grauguss, in schwerer, robuster Ausführung, mit Walzenkorb, Bolzen und zwei Muttern.  
Alle Maße in mm.



Außen-Ø	50	60	75	90	105	120
Bohrung für Bolzen	12	12	12	12	12	12
Rillenbreite	9 x 10	9 x 10	9 x 11	9 x 11	11 x 13	11 x 13
Rillentiefe	6	7	8	9	10	10
Rillengrund-Ø	38	46	59	72	85	100
Kranzbreite	18	18	19	20	22	22
Nabenlänge	27	27	27	27	32	32
Achslänge	62	62	62	62	70	70
Schienenbreite max.	8	8	8	8	10	10
Naben-Ø	34	34	34	34	36	36
Tragfähigkeit in kg	30	30	40	50	75	100
Gewicht in kg ca.	0,30	0,36	0,40	0,55	0,75	1,00

Außen-Ø	140	160	200	225
Bohrung für Bolzen	16	16	16	22
Rillenbreite	14 x 17	14 x 17	14 x 17	16 x 20
Rillentiefe	10	10	10	15
Rillengrund-Ø	120	140	180	195
Kranzbreite	27	27	28	38
Nabenlänge	34	34	34	50
Achslänge	85	85	85	125
Schienenbreite max.	13	13	13	15
Naben-Ø	48	48	51	70
Tragfähigkeit in kg	150	175	200	250
Gewicht in kg ca.	1,60	1,80	2,90	5,20