







Kontaktanzahl

2

1000 V
100 A

Han-Modular

Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm ²)	Bestell-Nummer		Maßzeichnung															
		Stift	Buchse	Maße in mm															
Han-Modular®, Han® 100 A Crimp Modul, Crimpanschluss, versilberte Kontakte  <p>Crimpkontakte separat bestellen.</p>		09 14 002 3051	09 14 002 3151																
Han-Modular®, Han® 100 A Axial Modul, Axialschraubanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤0.3 mOhm 	10–25 16–35 38	09 14 002 2653 09 14 002 2651 09 14 002 2650	09 14 002 2753 09 14 002 2751 09 14 002 2750																
Crimpkontakt, TC 100, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤0.3 mOhm 	10 16 25 35	09 11 000 6114 09 11 000 6116 09 11 000 6125 09 11 000 6135	09 11 000 6214 09 11 000 6216 09 11 000 6225 09 11 000 6235	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Leiterquerschnitt</th> <th>Ø</th> <th>Abisolierlänge der Litze A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 mm²</td> <td>4,3</td> <td>19 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm²</td> <td>5,5</td> <td>19 mm</td> </tr> <tr> <td>25 mm²</td> <td>7</td> <td>19 mm</td> </tr> <tr> <td>35 mm²</td> <td>8,2</td> <td>16 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>für Litzenleiter gemäß IEC 60 228 Klasse 5</p>	Leiterquerschnitt	Ø	Abisolierlänge der Litze A	10 mm ²	4,3	19 mm	16 mm ²	5,5	19 mm	25 mm ²	7	19 mm	35 mm ²	8,2	16 mm
Leiterquerschnitt	Ø	Abisolierlänge der Litze A																	
10 mm ²	4,3	19 mm																	
16 mm ²	5,5	19 mm																	
25 mm ²	7	19 mm																	
35 mm ²	8,2	16 mm																	