

Handlicher Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung im Set, 125 mm

ORE 125-2 Set

Bestell-Nr. 429.880



Technische Attribute	
Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 /min
Leerlaufhubzahl	16000 - 26000 /min
Hub	2,0 mm
Schleifteller	Ø 125 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	1,2 kg

Handlicher Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung im Set, 125 mm

- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine beschädigten Werkstücke
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- + Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- + PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- + Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
- + Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- + Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Grundausrüstung	
1 Klett-Schleifteller	436.348
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	407.984
1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80	1 Stück aus 380.547
1 Schleifpapier PURFLEX P 120	1 Stück aus 380.687
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	412.198