

PH 30 Power X



Leistungsstarker Kombihammer mit Softschlagfunktion zum Bohren bis 30 mm in Beton.

- Zum Bohren bis 30 mm in Beton
- SDS-plus Bohrer Aufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Wechsel von Adaptern und Bohrfuttern
- Elektronik mit Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung schont Motor und Getriebe für eine lange Lebensdauer
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Softschlagfunktion reduziert die Schlagenergie für Arbeiten in empfindlichen Materialien wie Ziegel, Fliesen und Mauerwerk
- Rechts-/Links-Lauf und Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriffe mit Softgrip-Auflage reduzieren Vibrationen und bieten höchsten Anwenderkomfort
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.



Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

396420
234967

PH 28 X



Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC zum Bohren bis 28 mm in Beton.

- Zum Bohren bis 28 mm in Beton
- SDS-plus Bohrer Aufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Wechsel von Adaptern und Bohrfuttern
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Weitere Merkmale wie PH 30 Power X ohne Softschlagfunktion.



Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

396392
234943

PH 28



Kraftvoller Kombihammer zum Bohren bis 28 mm in Beton.

- Zum Bohren bis 28 mm in Beton
- SDS-plus Bohrer Aufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Weitere Merkmale wie PH 28 X ohne FIXTEC-Schnellwechselsystem.



Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

396396
234936



Technische Daten	PH 30 Power X	Technische Daten	PH 28 X	Technische Daten	PH 28
Leistungsaufnahme	1030 W	Leistungsaufnahme	820 W	Leistungsaufnahme	820 W
Max. Bohr-Ø in		Max. Bohr-Ø in		Max. Bohr-Ø in	
Beton/Holz/Stahl	30/40/13 mm	Beton/Holz/Stahl	28/30/13 mm	Beton/Holz/Stahl	28/30/13 mm
Lastdrehzahl	0-850 U/min	Lastdrehzahl	0-900 U/min	Lastdrehzahl	0-900 U/min
Lastschlagzahl	0-3800 1/min	Lastschlagzahl	0-4000 1/min	Lastschlagzahl	0-4000 1/min
Schlagenergie	3,5 J	Schlagenergie	3,3 J	Schlagenergie	3,3 J
Gewicht	2,9 kg	Gewicht	2,9 kg	Gewicht	2,7 kg
Vibrationen (3-achsig)	14,5 m/s ²	Vibrationen (3-achsig)	14,5 m/s ²	Vibrationen (3-achsig)	14,5 m/s ²

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer