

2K POWER KLEBER HIGH PERFORMANCE

2K Powerkleber vereint schnelle Aushärtung und vielseitigen Einsatz mit hohem Spaltfüllvermögen bei maximaler Klebekraft durch 2-Komponenten Technologie.

EINSATZBEREICHE:

Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz, Papier, Karton u.v.m. mit- und untereinander.

EIGENSCHAFTEN:

- schnell, stark, vielseitig, flexibel, materialunabhängig
- überkopf anwendbar
- gute chemische Beständigkeit
- schleif- und überlackierbar

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Farbe	transparent
Topfzeit/Verarbeitungszeit	ca. 1 Minute
Handfestigkeit	2 – 4 Minuten
Aushärtung/Endfestigkeit	3 – 5 Minuten
Zugscherfestigkeit	materialabhängig
Spaltüberbrückung	bis 6 mm
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
Lagerfähigkeit	18 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberflächen nach Möglichkeit anschleifen und mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 und 82200) gründlich reinigen und entfetten. Risse V-förmig anschleifen. Kolben einführen und Verschlusskappe abnehmen, benötigte Klebstoffmenge ausdrücken und vermischen oder Mischrohr aufsetzen (Pausen von mehr als 30 Sekunden vermeiden, da Klebstoff auch im Mischrohr aushärtet) und direkt auf die Klebestelle auftragen. Zu verklebende Materialien innerhalb einer Minute zusammenfügen. Nach Gebrauch Doppelspritze mit Verschlusskappe verschließen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 93510

11 ml Doppelspritze
SB-Karte