

Artikelnummer: 123824

Kurzbeschreibung: Aanbouw-legbordstelling Orion Plus, B
1000 x D 400 x H 2000 mm

Langbeschreibung: Legbordstelling Orion Plus, breedte 1000 mm, hoogte 2000 mm, diepte 300 tot 600 mm: Deze insteekstelling Orion Plus is 1000 mm breed en 2000 mm hoog. De insteekstelling Orion Plus, uitgerust met 5 legborden, is verkrijgbaar in een diepte van 300 mm tot 600 mm. De insteekstelling Orion Plus is als basiselement of als aanbouwelement verkrijgbaar zodat u de mogelijkheid hebt om zelf de insteekstelling op eender welk moment te vergroten. De verzinkte insteekstelling Orion Plus is bijzonder stabiel en maakt een gebruik aan een zijde mogelijk. Daarbij is de insteekstelling met vijf legborden uitgerust die elk bij gelijkmatig verdeelde last tot 125 kg dragen. De legborden zijn ook per 25 mm in hoogte verstelbaar. Als de 5 legborden niet voldoende zijn voor u, kunt u de gepaste legborden als toebehoren via onze Shop verkrijgen. De insteekstelling Orion Plus is in deze uitvoering 1000 mm breed en 2000 mm hoog. Deze is verkrijgbaar in een diepte van 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm. Meer details: Uitvoering verzinkt Gebruik aan een zijde Vakbelasting tot 125 kg Belasting per stellingdeel: 1600 kg Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar Snelle steekmontage Uitbreidbaar naar wens - ook naderhand Incl. 5 legborden/stellingdeel Afmetingen: b 1000 mm x h 2000 mm Diepte: 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm Buitenafmetingen: Basisstelling: nominale breedte + 60 mm Aanbouwstelling: nominale breedte + 10 mm Bord: borddiepte + 35 mm Veiligheid: Stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen (DGUV-richtlijn 108-007).

