

Artikelnummer: 95018

Kurzbeschreibung: Dubbele trapladder van aluminium, 2 x 6 treden

Langbeschreibung: Dubbele trapladder van aluminium, zonder wielen: Aan beide zijden te beklimmen. De geprofileerde, 80 mm diepe treden zijn vast met de bomen verbonden. Twee dikke riemen met verschroefde riemogen voorkomen dat de ladder per ongeluk uit elkaar kan klappen. Stevige, meervoudig verschroefd, aluminium frame. Met antislip pootkappen (2-delig) die de ladder een hoge mate aan stabiliteit geeft.

2x 2 treden Werkhoogte tot ca. 2,25 m, ladderhoogte ca. 0,50 m
2x 3 treden Werkhoogte tot ca. 2,50 m, ladderhoogte ca. 0,75 m
2x 4 treden Werkhoogte tot ca. 2,70 m, ladderhoogte ca. 0,95 m
2x 5 treden Werkhoogte tot ca. 2,95 m, ladderhoogte ca. 1,20 m
2x 6 treden Werkhoogte tot ca. 3,20 m, ladderhoogte ca. 1,45 m
2x 7 treden Werkhoogte tot ca. 3,40 m, ladderhoogte ca. 1,65 m
2x 8 treden Werkhoogte tot ca. 3,65 m, ladderhoogte ca. 1,90 m
2x 10 treden Werkhoogte tot ca. 4,10 m, ladderhoogte ca. 2,35 m
2x 12 treden Werkhoogte tot ca. 4,60 m, ladderhoogte ca. 2,80 m

