

AVENARIUS



Klarlack

- für viele Oberflächen im Innen- & Außenbereich, z.B Metall, Holz, Kunststoff & Glas
- schnelltrocknend, abriebfest & wetterbeständig

Verbrauch	Je nach Untergrund ca. 200 ml/m ²
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">■ Für Innen und Außen■ Ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen, wie z.B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Natursteinen■ Nicht für Kfz-Oberflächen geeignet
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Glanzgrad: hochglänzend■ Schnelltrocknender, abriebfester und wetterbeständiger Alkydharzlack■ Verleiht den behandelten Flächen ein neuwertiges Aussehen■ Neue Schmutzbildung wird verzögert, spätere Reinigung erleichtert■ Auch als Überzug für verschiedene Lacke geeignet
Verarbeitung	<p>Alle Flächen müssen sauber, trocken, fett- und rostfrei sein Die Sprühdose muss vor dem Einsatz durch ca. 3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird die eigentliche Sprühfarbe aktiviert Für gute Belüftung sorgen Optimale Verarbeitungstemperatur: +16°C bis +25°C Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (ca. 1-2 Min.) Flächen aus einer Entfernung von 25-30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen und kurz trocknen lassen Bei Verwendung die Nebenflächen mit Folie abdecken, am besten die Folie fixieren Im Abstand von 2-10 Min. mehrere dünne Schichten aufsprühen Überlackierbar innerhalb von 2 Std., oder erst nach vollständiger Aushärtung nach ca. 2 Wochen Nach Gebrauch Dose umdrehen und Düse ca. 3 Sek. freisprühen, um ein Verstopfen der Düse zu verhindern Trocknung (bei +25°C): Staubtrocken nach ca. 25 Min., griffest nach 1-2 Std., durchgetrocknet nach 1-2 Tagen</p>
Verarbeitungshinweise	Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack oder NC-Lack übersprühen
Arbeitsgeräte / Reinigung	Evtl. verschmutzte Gegenstände mit Universal-Verdünnung reinigen Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen
Lagerung / Haltbarkeit	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von Hitzequellen lagern
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise



Gefahr

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280L Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

AVENARIUS

- P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
 - P501A Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
 - H222 Extrem entzündbares Aerosol.
 - H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
 - H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 - H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
-

Sicherheitshinweise /
Gefahrenhinweise