

**Artikelnummer:** 120969

**Kurzbeschreibung:** Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Grundregal, 7 lackierte Böden, B 1055 x T 400 mm

**Langbeschreibung:** Das in verschiedenen Ausführungen der Regaltiefe erhältliche Fachbodenregal R 3000 von SSI Schäfer mit 5/6/7 lackierten, hell Silberfarbenen Böden ist ein flexibles Regalsystem für die Lagerhaltung in ebenerdiger Bauweise, erhältlich als Grund- und Anbauregal.

Das Einlegen der Regalböden ist durch das Nockenraster an den verzinkten Rahmen in Abständen von jeweils 53 mm nach Belieben gestaltbar. Die Regalböden lassen sich nach Belastbarkeit mit 100 kg belasten. Bringt man die mit dem Grundregal gelieferten Kreuzverbände an, sind Feldbelastungen bis zu 1500 kg möglich.

Dieses Fachbodenregal zeichnet sich durch ein hohes Mass an Robustheit aus und eignet sich ideal für die gleichermassen unkomplizierte wie wirtschaftliche Lagerung von Ordnern und Kästen, aber auch von sperrigen Teilen aus industrieller Fertigung. Eine schraubenlose Montage und ein flexibles Stecksystem sorgen für maximale Flexibilität und die Möglichkeit einer individuellen, ganz auf die eigenen Bedürfnisse angepassten Gestaltung des Lagerkonzeptes in ebenerdiger Bauweise.



Weitere Details:

Regalkonstruktion mit Grund- und Anbaufeldern für ebenerdige Bauweise  
Flexible Lagerung: leichte und schwere, kleinvolumige bis sperrige Güter  
5/6/7 Lagerebenen, wählbare Belastbarkeit  
Beliebige Erweiterbarkeit dank cleverem Stecksystem  
Kostengünstige, stabile Ausführung für anspruchsvolle Einsatzzwecke  
Umfangreiche Auswahl an Zubehör für individuelle Anpassung  
Euro-Mass-Modularität und GS-Prüfzeichen

Stecksystem:

Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern gleicher Tiefe erweitert werden  
Schraubenlose Montage von Regalrahmen und Systembauteilen  
Konische Nuten auf Stirnseiten für das spielfreie Einhängen von Trägertaschen und Kreuzverbänden  
Nockenausprägungen auf Breitseiten zum Einhängen von Fachböden  
Maximale Feldlast mit Kreuzverbänden bis 1500 kg (Grundfeld)  
Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 mm  
Inkl. Unterlegplatten zum Bodenausgleich, Abschlusskappen, Bodenbefestigung, Kreuzverband (nur Grundregal), Regaltypenschild (nur Grundregal)  
Material: verzinktes Stahlblech  
Ausführung Böden: lackiert (hellsilber)  
Fachlast: 100 kg  
Feldlast: 500 kg  
Regalbreite: 1055 mm (Grundregal)  
Regaltiefe: 300 - 800 mm  
Regalhöhe: verschiedene Varianten

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052941935312