




IB-2227StS Wechselrahmen für 2x 2,5" (6,35 cm) HDD und SSD

Hauptmerkmale

- 2x 2,5" SATA Festplatte (9,5 mm Höhe) in einem 3,5" Einschub
- Aluminium Fronttür mit Schloss
- Stabiler Metall Rahmen
- Schneller Festplatteneinbau und Wechsel ohne Träger
- Unterstützt SATA III 6 Gbit/s
- Unterstützt Hot Swap



Doppeldecker

So passen zwei 2,5" SATA-Festplatten oder SSDs in einen 3,5"-Schacht. Jede hat ihre eigene Frontklappe und eine LED für Power- und Zugriffsanzeige. Easy Swap erlaubt den schnellen Ein- und Ausbau ohne Werkzeug.

Technische Daten

Modell	IB-2227StS	Benötigter Platz	1x 3,5"
Artikel Nr.	20918	Hot Swap	Ja
EAN Code	4250078189633	Plug & Play	Nein
Marke	ICY BOX	Host-Anschluss	2x SATA Strom-Verbindung 15Pin 2x SATA Daten-Verbindung 7Pin
Artikel Text	2,5" SATA Festplatten oder SSD in einem 3,5" Einbauschacht	Übertr.geschwindigkeit	Bis zu 6 Gbit/s
Farbe	Schwarz	Betriebssystem	Betriebssystem unabhängig
Material	Edelstahl / Kunststoff / Aluminium	LED	Strom/Festplattenzugriff
Festplattengröße	2,5"	Schloss	Ja
Festplattenhöhe	Bis zu 9,5 mm	Ein-/Ausschalter	Nein
Festplattenanschluss	2x SATA I/II/III	Lüfter	Nein
Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung	Stromversorgung	2 x 15Pin SATA Stromanschluss




Frontansicht



Schloss für
Festplatte 1 und 2

Entriegelung
Festplatte 1 und 2

Rückansicht



SATA Strom-
Verbindung 15Pin

SATA Daten-
Verbindung 7Pin

LED Verbindung 4Pin

Verpackungsinhalt: 1x IB-2227StS, 2x SATA Kabel, 2x Strom- und LED Kabel, 4x Schrauben,
1x Festplattenschutzfolie, 2x Schlüssel, 1x Handbuch

Logistische Daten

Verpackungseinheit:	32 Stk./Karton	Abmessung / Karton:	475x372x269 mm	Importzolltarif:	84733080
Gesamtgewicht:	15,60 kg	Abmessung (mit Verp.):	175x52x126 mm		
Bruttogewicht (mit Verp.):	0,490 kg	Abmessung von Artikel:	102x25x133 mm		
Nettogewicht:	0,257 kg	Ursprungsland:	China		