

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 10,0 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.8778 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.8778 |
| EAN (pièce unique) | 7611990196456 |



ROLINE Cordon fibre optique OM4 multimode - pour le câblage FO à grande puissance en qualité ROLINE

La fibre optique OM4 est une fibre laser 50 µm à largeur de bande étendue. Elle est utilisée pour améliorer les applications actuelles à 1 et 10 Gb/s et est prévue pour les applications allant jusqu'à 40 et 100 Gb/s.

- Tous les câbles OM4 sont livrés en câbles Duplex et sont équipés de phases 50/125
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
- Attention: les câbles ne sont disponibles qu'en longueur standard de 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: violet
- Manteau: Ø 2,8 x 6 mm, PVC
- Connecteurs 1: LC
- Connecteurs 2: ST

Le câble FO est muni aux extrémités de connecteurs de grande qualité de type ST/LC. Le noyau compact du câble assure une meilleure isolation et une plus grande protection de la fibre. Celle-ci est de plus recouverte d'une phase solide en plastique offrant une résistance à la traction. A l'extérieur, le câble est couvert d'un manteau en PVC robuste et résistant aux flammes.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble fibre optique |
| Types de produits | Câble Patch FO OM4 |
| Couleur | violet |
| Longueur | 10 m |
| Nombre de fibres | 2 |
| Structure des fils | fil compact |
| Type de câble | Câble Duplex |
| Câble extérieur | non |
| Diamètre de fibre | 50/125µm OM4 |
| Type de connecteur face 1 | LC |
| Type de connecteur face 2 | ST |
| Embout de soulagement en kevlar | oui |
| Ø externe du câble | 2,8x6 mm |
| Manteau externe du câble | PVC |
| Câble LSOH | non |