

VARIOfit Werkstückwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm, Gitterwände mit 8° Neigung, Höhe x Länge x Breite 1560 x 1260 x 800 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203294



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Werkstückwagen

Traglast 500 kg

Werkstückwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm
- Plattform aus MDF
- Gitterwände mit 8° Neigung
- Höhe x Länge x Breite 1560 x 1260 x 800 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Werkstückwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Material	Stahl	Rad-Ø	200 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Radlager	Kugellager
Traglast	500 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladeflächenlänge	1260 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Ladeflächenbreite	800 mm	Schiebebügel	1 Stück
Höhe	1560 mm	Aufbauten	Gitterwände mit 8° Neigung
Länge	1260 mm	Höhe Aufbauten	1250 mm
Breite	800 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	MDF	Garantie	12 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	91 kg

Zubehör

203295		Dornträger für Werkstückwagen, Traglast 10 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Länge x Durchmesser 200 x 10 mm
203296		Dornträger für Werkstückwagen, Traglast 10 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Länge x Durchmesser 300 x 10 mm
203297		Rohrträger für Werkstückwagen, Traglast 15 kg, aus Stahl, Länge x Durchmesser 300 x 16 mm
203298		Rohrträger für Werkstückwagen, Traglast 25 kg, aus Stahl, Länge x Durchmesser 300 x 22 mm
203299		Rohrträger für Werkstückwagen, Traglast 25 kg, aus Stahl, Länge x Durchmesser 300 x 27 mm
203300		Wellenträger für Werkstückwagen, Traglast 25 kg, aus Stahl, Länge 320 mm, Wellenabstand 55 mm
203301		Gabelträger für Werkstückwagen, Traglast 25 kg, aus Stahl, Länge 300 mm, lichte Weite 50 mm
203302		Kasten für Werkstückwagen, Traglast 25 kg, aus Stahl, Höhe x Länge x Breite 80 x 250 x 150 mm

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm