


Kombikatze

Zuglast 3000 kg, Haspelketten-
Laufkatze, Standardhub Länge 3 m

Artikelnummer: 508992



Kombikatze

Traglast 3000 kg

Kombikatze

- Zuglast 3000 kg
- Haspelketten-Laufkatze
- Standardhub Länge 3 m
- Flanschbreite 100 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
- Bauhöhe 633 mm
- Breite x Tiefe 434 x 356 mm
- mindestens 1,3 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 37 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Technische Details

Hebegerät Hebezeug

Breite 434 mm

| | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| Hebezeugtyp | Kombikatze | Tiefe | 356 mm |
| Laufkatze Ausführung | Haspelketten-Laufkatze | Länge Bedienungskette | 2,5 m |
| Zuglast | 3000 kg | Min. Kurvenradius | 1,3 m |
| Standardhub | 3 m | Hubkraft | 37 daN |
| Bedienung Hub | manuell | Maß A | 486 mm |
| Flanschbreite | 100-203 mm | Maß F | 3 mm |
| Strangzahl | 1 Stück | Maß S | 40 mm |
| Kettenelemente | 10 x 30 mm | Maß Z | 14 mm |
| Material | Stahl | Gewicht | 65 kg |
| Bauhöhe | 633 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508998 | · | Mehrhub für Haspelketten-Laufkatze, für Mehrhub mit 3000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 509004 | · | Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 3000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142256 |  | Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm |
| 210861 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange |
| 526536 |  | Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung |
| 999337 |  | Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar |