

Hubroller

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 300 x 310 mm, Hubhöhe 300 mm, mechanische Winde mit Handkurbel, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenkrollen



Artikelnummer: 985092

Möbelhubroller

Traglast pro Paar 600 kg

Hubroller

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 300 x 310 mm
- Hubhöhe 300 mm
- mechanische Winde mit Handkurbel
- Aufnahmeschaufel mit Gummibelag
- mit verstellbaren Ablagestützen mit Schonbelag
- Ladungssicherung durch Zurrurt
- Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenkrollen
- Rad Ø 150 mm
- mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rad-Ø	150 mm
Rollertyp	Hubroller	Höhe	780 mm

Traglast	600 kg	Breite	570 mm
Hubhöhe	300 mm	Hub Ausführung	mechanische Winde mit Handkurbel
Ladeflächenlänge	300 mm	Hubroller Ausstattung	verstellbare Ablagestützen mit Schonbelag
Ladeflächenbreite	310 mm	Schaufel Ausstattung	Aufnahmeschaufel mit Gummibelag
Material	Stahl	Ladungssicherung	Zurrgurt
Lenkstange	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	Elastik	Farbe	brillantblau // RAL5007
Radlager	Kugellager	Garantie	10 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenkrollen	Gewicht	25 kg