

iQ500, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SK75M522EU



45 cm hoher speedMatic-Modular-Geschirrspüler für mehr Einbau-Flexibilität und mit varioSpeed Plus für eine um bis zu 66% verkürzte Spülzeit.

- ✓ Bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr - varioSpeed Plus.
- ✓ hygienePlus – hygienisches Geschirrspülen bei extrahohen Temperaturen.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
 61 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 6
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
 2017/1369): 8.0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55 h
 Geräuschwert: 49 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 454 x 595 x 500 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 845 mm
 Verstellbarer Sockel: Nein
 Nettogewicht: 22.0 kg
 Bruttogewicht: 24.6 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 215 cm
 EAN-Nummer: 4242003845424
 Gerätetyp: Auf Tischgerät



4 242003 845424

Sonderzubehör

SZ78100 Silberglanzkassette

iQ500, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SK75M522EU

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Hygiene Plus

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor
- Wärmetauscher
- iQdrive-Motor
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- 5 Reinigungstemperaturen
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren

Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Salz-Nachfüllanzeige

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Inkl. aquaStop-Verlängerung
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Regenerier-Elektronik

Maße

- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 45.4 cm x 59.5 cm x 50.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ500,
Einbau-Modular-Geschirrspüler,
60 cm, Edelstahl
SK75M522EU**

Maßzeichnungen

