

aimant permanent

force panneau / ronds 600 / 200 kg,
manutention avec main avec
poignée, longueur x largeur 234 x
122 mm



Numéro d'article: 149375

Aimant de levage permanent



aimant permanent




- force panneau / ronds 600 / 200 kg
- manutention avec main avec poignée
- longueur x largeur 234 x 122 mm
- volume de livraison : avec certificat de contrôle

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	charge ronds	200 kg
type de moyen de levage	aimant	largeur	122 mm
type d'aimant	aimant permanent	longueur	234 mm
manipulation	main avec poignée	volume de livraison	certificat de contrôle
charge de panneau	600 kg	Poids	24 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm