

## Cascoo roulette pivotante

force 250 kg, diamètre 100 mm, longueur moyeu 47 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Palier de pivotement, jante en aluminium, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243642



roulette pivotante

- force 250 kg
- diamètre 100 mm
- longueur moyeu 47 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- espacement des trous des vis 80/75x60/55/48 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

### Détails techniques

|                       |                                      |                     |         |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| manutention dynamique | roulettes                            | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes     | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier   |
| modèle                | roulette pivotante                   | frein               | sans    |
| charge                | 250 kg                               | pare-fils           | non     |
| pneumatique           | polyuréthane                         | longueur de moyeu   | 47 mm   |

|                   |                      |                      |                   |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ø de roue         | 100 mm               | distance trou de vis | 80/75x60/55/48 mm |
| matériau de jante | aluminium            | surface de boîtier   | galvanisé         |
| roulement         | Palier de pivotement | Poids                | 1,74 kg           |