

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 100 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 770 x 425
mm, plateau(x) en acier inoxydable
avec rebord antichute, équipé de
poignée



Numéro d'article: 272325

chariot à plateaux en acier inoxydable

- Convient pour la maternelle
- force 100 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 770 x 425 mm
- hauteur x longueur x largeur 890 x 805 x 460 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- disposition des roues rectangulaire
- équipé de poignée
- Produit livré démonté – montage facile
- selon ISO 9223
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie







Détails techniques

force plateau 50 kg

équipement roue 2 roulettes avec freins

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
convient pour (secteurs)	maternelle	hauteur	890 mm
type de chariot	chariot à étagères	longueur	805 mm
matériau	acier inoxydable	largeur	460 mm
charge	100 kg	rehausses	poignée
longueur de plateau	770 mm	poignée	2 pièce
largeur de plateau	425 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	2 pièce	disposition des roues	rectangulaire
Hauteur entre deux plateaux	280 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de plateforme	acier inoxydable	livraison	démonté
équipement de plateforme	rebord antichute	garantie	5 années
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	certification	selon ISO 9223
Ø de roue	100 mm	Poids	9,9 kg

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois