

## RAPIDLIFT chariot à plateaux



force 120 kg, plateau longueur x largeur 750 x 480 mm, châssis chromé en RAL5017 bleu signalisation, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 400737

### RAPIDLIFT Chariot à plateaux

#### Force 120 kg

chariot à plateaux



- force 120 kg
- plateau longueur x largeur 750 x 480 mm
- hauteur 860 mm
- châssis chromé en RAL5017 bleu signalisation
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	750 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	480 mm	Ø de roue	100 mm

hauteur	860 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Hauteurs de plateau mm	140/655	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	2 pièce	poignée	2 pièce
charge	120 kg	rabattable	non
matériau de plateforme	tôle d'acier	disposition des roues	rectangulaire
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	surface	chromé
rehausses	aucune	couleur	bleu signalisation // RAL5017
matériau	acier	livraison	démonté
norme européenne	non	Poids	21 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
369099		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris bleu, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
503397		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
527618		mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière
532084		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc