

## roule-bacs

force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en orange, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 532089

## Chariot à bac

notamment pour faciliter le transport de bacs norme Europe

roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- châssis en orange
- structure en ABS
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec palier lisse

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	roule-bacs	pneumatique	caoutchouc
charge	250 kg	roulement	palier lisse
norme européenne	oui	Diamètre de roue	100 mm
longueur de plateau	600 mm	longueur	600 mm
largeur de plateau	400 mm	largeur	400 mm
Structure de la plateforme	ouvert	couleur	orange
matériau	ABS	Poids	3,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique