

Feuille de données du produit



Article N°: 135400 Rouleur à plateaux

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 15 mm et dossier de poussée, distance entre les plateaux : 400 mm. Hauteur totale : 970 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	605
Largeur de surface utile (mm)	408
Hauteur plateaux (mm)	194, 623
Charge par plateau (kg)	100
Longueur totale (mm)	747
Largeur totale (mm)	414
Hauteur totale (mm)	970
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	18
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976135403