

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Roste sind höhenverstellbar und werden mittels Metallhaken an den 4 Metallträgerleisten befestigt, auf die Roste können GN 2/1 Behälter gestellt werden. Der tiefgezogenen Boden mit gerundeten Ecken ist mittig mit einem Reinigungsablauf versehen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorne 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Artikel-Nr.: 347515
GTIN: 4059395003536



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Großflächiger Rückwandverdampfer
- Kunststoff-Innenbehälter
- Boden mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf
- 4 Metallleisten für die Aufnahme der Roste
- GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Füße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 502 U CHR
Abmessungen außen:	
Breite	777 mm
Tiefe	715 mm
Höhe	1720 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Edelstahl 3 seitig
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,13 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	97 kg
Serienzubehör	3 Roste, weiß, Tür mit Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	55 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	522 l
Nutzzinhalt Kühlung	416 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	752 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	44
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	388713
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost GN 2/1 530x652mm

Rost GN 2/1

GTIN: 4059395093445

Artikel-Nr.: 808289

Halter für Roste KBS 502 U

4 Stück erforderlich

GTIN: 4059395093438

Artikel-Nr.: 808288

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de