

**Artikelnummer:** 124032

**Kurzbeschreibung:** Alu-Seilzugleiter Stabilo, 2teilig, 2x15 Sprossen

**Langbeschreibung:** Alu-Seilzugleiter Stabilo, 2teilig: Die zweiteilige Seilzugleiter eignet sich zum Anlegen für große Arbeitshöhen. Die Höhenverstellung erfolgt komfortabel von Sprosse zu Sprosse mittels eines Kunststoffseils.

Holmumgreifende Führungsbeschläge mit integrierten Gleiteilen sorgen für eine hohe Stabilität. Die selbstsichernden Einrasthaken verhindern ein ungewolltes Auseinandergleiten. Die umlaufende, innenliegende Seilführung verhindert das Einfädeln/Verschmutzen des Seils. Die Seilzugleiter besitzt Wandlaufrollen, die das

bequeme Aus- und Einschieben der Leiterteile ermöglichen. Die Führungs- und Beschlagteile sind aus hochlegiertem Aluminium oder stabilem Stahl gefertigt. 2 x 15 Sprossen: max. Arbeitshöhe: ca. 5,50 bis 8,75 m, max. Leiterlänge: ca. 4,35 bis 7,70 m, Gewicht: 20 kg 2 x 18 Sprossen: max. Arbeitshöhe: ca. 6,35 bis 10,10 m, max. Leiterlänge: ca. 5,20 bis 9,10 m, Gewicht: 26 kg 2 x 20 Sprossen: max. Arbeitshöhe: ca. 6,90 bis 11,55 m, max. Leiterlänge: ca. 5,80 bis 10,55 m, Gewicht: 34,5 kg 2 x 24 Sprossen: max. Arbeitshöhe: ca. 8,05 bis 13,70 m, max. Leiterlänge: ca. 6,90 bis 12,70 m, Gewicht: 41 kg Geprüft nach EN 131 TÜV-/GS-geprüft



**EAN/GTIN:** 4009199123411