

Artikelnummer: 131439

Kurzbeschreibung: Stufenstehleiter Multicolor, einseitig besteigbar, 9 Stufen

Langbeschreibung: Stufenstehleiter Multicolor, einseitig besteigbar: Die rollbare Stufenstehleiter aus der "Multicolor-Serie" ist hochwertig verarbeitet und dadurch besonders stabil, standsicher und reparaturfreundlich. Sie ist einseitig besteigbar und verfügt über eine Sicherheitsbrücke, einen Sicherheitsbügel sowie zwei Hubrollen am Stützteil. Dadurch kann die Leiter wie eine Schubkarre verfahren werden. Durch die zusammenklappbaren zug- und druckfesten Spreizsicherungen kann die Stufenstehleiter platzsparend verstaut werden. Die Holme sind aus Leichtstahl gefertigt, die Stufen aus Hartholz und rutschhemmend profiliert. Wahlweise ist die Stufenstehleiter mit vier Rollen (Leiter kann in Längsrichtung verfahren werden) oder mit zwei Rollen (Leiter kann wie eine Schubkarre verfahren werden) erhältlich. Material Holme: Leichtstahl Oberfläche: pulverbeschichtet grün Material Stufen: Hartholz Stufentiefe: 80 mm Stufenabstand: 250 mm Rollendurchmesser: 100 mm 4 Stufen: senkrechte Höhe: 0,94 m, Holmlänge: 1,54 m, Gewicht: 10,5 kg 5 Stufen: senkrechte Höhe: 1,18 m, Holmlänge: 1,78 m, Gewicht: 12 kg 6 Stufen: senkrechte Höhe: 1,41 m, Holmlänge: 2,01 m, Gewicht: 14 kg 7 Stufen: senkrechte Höhe: 1,65 m, Holmlänge: 2,25 m, Gewicht: 15 kg 8 Stufen: senkrechte Höhe: 1,88 m, Holmlänge: 2,48 m, Gewicht: 18 kg 9 Stufen: senkrechte Höhe: 2,12 m, Holmlänge: 2,72 m, Gewicht: 25 kg 10 Stufen: senkrechte Höhe: 2,35 m, Holmlänge: 2,95 m, Gewicht: 27 kg 12 Stufen:senkrechte Höhe: 2,82 m, Holmlänge: 3,42 m, Gewicht: 31 kg



EAN/GTIN: 4251056700994