

Artikelnummer: 309083

Kurzbeschreibung: Muldenkipper 4702, 450 l, anthrazit RAL 7016, mit Ablasshahn und Sieb

Langbeschreibung: Muldenkipper 4702, 450 l: Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtet, in Blau (RAL 5007) oder Anthrazit (RAL 7016). TOTALSTOP - Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Räder: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager Inhalt: 450 l Tragkraft: 750 kg Kastenmaße: L 1214 x B 669 x H 708 mm Außenmaße: L 1374 x B 730 x H 1072 mm Schüttkantenhöhe: 733 mm Eigengewicht: 83 kg Hinweis: Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder Stapelkipper.



EAN/GTIN: 4017976247021