

## Informazione prodotto

00 21 37

### Valigia portautensili "Robust45 Move" Elettro



- Con ben 63 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
- Portata max.: 35 kg
- Capienza 45 litri
- Per le condizioni di utilizzo più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile
- Cerniera ammortizzata a gas
- Coperchio con ammortizzazione pneumatica
- Scomparto portadocumenti; pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con tasche portautensili e asole corredebili
- In totale 147 opzioni di inserimento
- Fondo con traversini divisori in alluminio
- Maniglia telescopica estraibile per un comodo trasporto
- Grandi e pratiche ruote
- Dimensioni esterne (L x A x P): 609 x 428 x 263 mm Dimensioni interne (L x A x P): 540 x 364 x 229 mm
- Ermetica alla polvere e all'acqua
- Valvola automatica di compensazione della pressione
- Stabile alla temperatura da -30°C a +80°C
- Dispositivo per lucchetto
- Fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
- Manico bicomponente ergonomico
- Valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto in aereo

#### Generico

Art. No.	00 21 37
EAN	4003773082606
Peso	14.770 g
Dimensioni	609 x 425 x 262 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Larghezza esterna (interna)	609 mm (540 mm)
Altezza esterna (interna)	263 mm (229 mm)
Profondità esterna (interna)	428 mm (364 mm)

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





Con scomparto portadocumenti