

## Termékinformációk

**03 07 250**

### Kombinált fogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett



#### Általános

Cikkszám	03 07 250
EAN	4003773015345
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	597 g
Méretek	250 x 73 x 36 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

#### Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	25,0 mm <sup>2</sup>
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk