

Termékinformációk

83 30 005

Csőfogó S-pofa

DIN 5234

- Keskeny, S-alakú pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Hárompontos felfekvés a csőre, önszorító
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	83 30 005
EAN	4003773025221
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	472 g
Méret	245 x 41 x 18 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

fesztáv	35 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 1 1/2 Coll
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 35 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	35 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 1/2 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

