

Information produit

87 01 125

KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements
- 125mm de longueur avec une capacité de préhension pour les tubes jusqu'au Ø 29mm et une capacité de préhension pour les écrous jusqu'au Ø 27mm, poids 85g
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	87 01 125
EAN	4003773069935
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	85 g
Dimensions	125 x 38 x 14 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	13
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	27 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 30 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



