

Termékinformációk

95 27 600

Kábelolló

Kétkezes kezeléshez

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és drótkötelekhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Kedvező áttételi viszonyok a könnyökáros mechanikának köszönhetően
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Utánállítható csavaros csukló
- Rácsavart késfej, cserélhető
- Szár: acélcső
- Késfej: különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	95 27 600
EAN	4003773021797
Fej	polírozva
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	2.262 g
Méreték	600 x 180 x 45 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	150 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk