

Broszura informacyjna

97 52 50

KNIPEX PreciForce®

Szczypce do zagniatania



- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Komfortowa obsługa dzięki wygodnie ułożonym i ergonomicznym rękojeściom oraz niewielkim rozmiarom i wadze
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	97 52 50
EAN	4003773051916
Szczypce	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	498 g
Wymiary	220 x 70 x 21 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Złącza typu KOAX/BNC/TNC do RG 58; 174; 188; 316
Liczba gniazd	6
Zakres SW mm	0,72 / 1,07 / 1,72 / 3,25 / 4,52 / 5,4 mm
Tuleje (średnica)	Ø 0,95 / 1,3 / 2,1 / 3,9 / 5,4 / 6,4 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych