

Rollcart chariots à dossier

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 157961



Rollcart Chariot à dossier

Force 600 kg

chariots à dossier











- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- hauteur x longueur x largeur 285 x 1060 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	bordure de sécurité	non
type de chariot	chariots à dossier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	600 kg	pneumatique	TPE
hauteur de charge	285 mm	roulement	roulement rainuré à billes

longueur de plateau	1000 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	700 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	hauteur	285 mm
rehausses	aucune	longueur	1060 mm
emboîtable	non	largeur	700 mm
matériau	acier	surface de châssis	finition peinture époxy
norme européenne	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
poignée	0 pièce	Poids	26 kg
rabattable	non		

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158405		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage air, force 250 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal