

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 220 kg, met TPE-  
banden, diameter 200 mm, naaf  
met wiellager, velg van kunststof,  
bevestiging met plaat, lengte x  
breedte 138 x 109 mm

Artikelnummer: 159277



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 220 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 200 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

### Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	zonder
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	220 kg	totale hoogte	235 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	200 mm	lengte plaat	138 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	109 mm
wiellager	wiellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
elektrisch geleidend	nee	gewicht	2,05 kg
materiaal behuizing	staal		