

## Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 210 x 800 x 600 mm, capacité 78 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

lot 2 pièce

Numéro d'article: 204230



## Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit








bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 210 x 800 x 600 mm
- capacité 78 l
- force 80 kg
- capacité de gerbage 800 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie




## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	charge	80 kg
norme européenne	oui	capacité de gerbage	800 kg
capacité	78 l	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	210 mm	convient pour aliments	oui
longueur	800 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur	600 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable	oui	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	couleur	gris
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	plein	Poids	4 kg
soubassement	plein		

## Accessoires

101593		Poignée rabattable, pour bac gerbable, en noir
101596		Porte-étiquettes pour bac gerbable
508919		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
509426		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
530307		Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal
531616		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
531617		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion