

## ZARGES

### veiligheidsladder

#### R13step S

trap eenzijdig, 3 treden met R13-laag (incl. bordes), standhoogte 0,8 m, balklengte 1,59 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219747



## ZARGES Veiligheidsladder R13step S

### speciaal voor olieachtige of natte toepassingsgebieden

veiligheidsladder

- trap eenzijdig
- 3 treden met R13-laag (incl. bordes)
- standhoogte 0,8 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,59 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- uitgerust met opbergbak
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- gewicht 8,3 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie



## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	veiligheidsladder	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	eenzijdig	spreidbeveiliging	ja
lengte paal	1,59 m	ladder uitrusting	opbergbak
standhoogte	0,8 m	opbergbak	ja
werkhoogte	2,8 m	oppervlak steel	geëloxeerd
treden aantal	3	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	onderbouw	vervangbare laddervoeten
diepte trede	80 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
breedte	500 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	8,3 kg
verrijdbaar	nee		