

Bauer

Waterdichte kiepwagen

KW-ET 250

hoogte x lengte x breedte 990 x 1115 x 820 mm, inhoud 0,25 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood, onderbouw wielen en vorkslaffen



Artikelnummer: 231512

Bauer waterdichte kipper KW-ET 250

snel te legen door afgeschuinde stortwand

Waterdichte kiepwagen

- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1115 x 820 mm
- hoogte stortkant 680 mm
- inhoud 0,25 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 75 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 465 mm
- wiel Ø 250 mm
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Zijplaten massief plaatstaal
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 wielen en 1 zwenkwiel + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- zwenkwiel met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	0,25 m ³	onderbouw	wielen en vorkslaffen
hoogte	990 mm	hoogte vorkslaffen	55 mm
lengte	1115 mm	breedte vorkslaffen	170 mm
breedte	820 mm	afstand vorkkokers	465 mm
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	680 mm	oppervlak	gelakt
materiaal	staal	kleur	vuurrood // RAL3000
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	wielen aantal/soort	2 wielen en 1 zwenkwiel
wand uitvoering	massief plaatstaal	banden	Massief rubber
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	wiel-ø	250 mm
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	wieluitrusting	zwenkwiel met rem
gelijkvloerse leging	ja	gewicht	75 kg

Gerelateerde Producten

500412



tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,25 m³, met corrosiebeschermende zinklaag