

## **bott** **chariot à outils** verso

hauteur x largeur x profondeur 980 x 800 x 600 mm, exécution du châssis 4 roul., équipement : 6 tiroirs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 233127**



### chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 980 x 800 x 600 mm
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 6 tiroirs
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec extension totale
- avec poignée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm

### Détails techniques


type de meuble	table	blocage d'extension	
type de table	établi	poignée	poignée
Exécution du bâti	4 roul.	surface de plaque	avec revêtement en

		linoléum
hauteur	980 mm	matériau de châssis acier
largeur	800 mm	surface de châssis finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur du châssis gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	surface de face avant
équipement établi	tiroirs	couleur de la face avant gris clair // RAL7035
nombre de tiroirs	6 pièce	matériau de finition soudé
nombre x hauteur tiroirs		roulant oui
surface de corps		nombre/type de roulettes 4 roul.
Type d'extension	extension totale	Ø de roue 125 mm
capacité de charge de tiroir	50 kg	Poids 88,255 kg
extension tiroir	100 %	

## Accessoires

232994		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232995		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232996		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232997		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232998		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232999		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233015		couche de mousse, longueur x largeur 800 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233448		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 24 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
--------	---	---

217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes