

KERN

tafelweegschaal

FOB 1.5K0.5

platform van RVS, breedte x diepte
175 x 165 mm, weegbereik van 0 tot
1,5 kg, afleesbaarheid in 1,5 g
stappen

Artikelnummer: 235916

KERN



KERN tafelweegschaal FOB 1.5K0.5






- platform van RVS, breedte x diepte 175 x 165 mm
- weegbereik van 0 tot 1,5 kg
- afleesbaarheid in 1,5 g stappen
- Met de functies afstellen (CAL), tarreren
- uitgerust met LC-display
- spanningsvoorzorging via netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk

Technische details

type weegschaal	tafelweegschaal	spanningsvoorzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
materiaal platform	RVS	weegschaal uitrusting	LC-display
platformbreedte	175 mm	tarreren	ja
platformdiepte	165 mm	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegbereik	0-1,5 kg	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5

afleesbaarheid	1,5 g	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), tarreren	gewicht	2,4 kg

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw