

## veiligheidsrolcontainer rolltainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 1800 x 870 x 682  
mm, nuttige hoogte 1610 mm,  
opbouwelementen: 3 wanden  
(draadgaas), 1 openslaande deur,  
constructie van staal galvanisch  
blauw verzinkt, platform van  
hogedruk polyethyleen in lijkt op  
RAL5010 gentiaanblauw, met  
polypropyleen-banden



**Artikelnummer: 244003**



### veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 870 x 682 mm
- nuttige hoogte 1610 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	hogedruk polyethyleen
type wagen	veiligheidsrolcontainer	kleur platform	lijkt op RAL5010 gentiaanblauw
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur	materiaal onderstel	staal
draagvermogen	500 kg	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
hoogte	1800 mm	wiel-ø	108 mm
lengte	870 mm	banden	polypropyleen
breedte	682 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
nuttige hoogte	1610 mm	euronorm	ja
platform	doorbroken	gewicht	43 kg

## Gerelateerde Producten

244006



draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt