

Krause rolsteiger

MONTO® PROTEC XXL®

Voor een werkhoogte tot ca. 5,3 m,
steigerhoogte 4,45 m, 2 platform(s),
per platform 1 luik, standhoogte 3,3
m, platform breedte x diepte 2000 x
1200 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 244244



rolsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 5,3 m
- steigerhoogte 4,45 m
- 2 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 3,3 m, platform breedte x diepte 2000 x 1200 mm
- platforms in een afstand van 2 m
- Sporten met antislipprofiel
- met weerbestendig antislip-platform
- veilig in gebruik door GuardMatic-System
- met 4 in hoogte verstelbare wielen met rem
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 200 kg/m²
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004-1






- TÜV getest
- 8 jaar garantie
- gewicht 137,8 kg

Technische details

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| stijgtechniek | steiger | onderbouw | 4 wielen (in hoogte verstelbaar) |
| steigertype | rolsteiger | | 200 kg/m ² |
| materiaal steiger | aluminium | steiger uitrusting | weerbestendig, antislip-platform |
| steigerhoogte | 4,45 m | veiligheidsuitrusting steiger | GuardMatic-System |
| standhoogte | 3,3 m | in-/uitklapbaar | ja |
| werkhoogte | 5,3 m | verrijdbaar | ja |
| platforms aantal | 2 | balustrade | ja |
| breedte platform | 2000 mm | norm | DIN EN 1004-1 |
| diepte platform | 1200 mm | certificering | TÜV getest |
| afstand platform | 2 m | garantie | 8 jaar |
| type trede/sport | Sporten met antislipprofiel | gewicht | 137,8 kg |
| doorgangen | per platform 1 luik | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 528213 |  | verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |