

a.m.p.e.r.e. aanrijdbeveiligingsbarrière Rack Mammut®



element: dubbele plank, geschikt voor binnen en buiten, hoogte x lengte 690 x 8000 mm, Absorbeert botsingen en neemt zijn oorspronkelijke vorm weer aan, van polyolefine in geel/zwart, fixering via bodemplaat met grondankers



Artikelnummer: 254290



aanrijdbeveiligingsbarrière

- element: dubbele plank
- geschikt voor binnen en buiten
- hoogte x lengte 690 x 8000 mm
- buisdiameter 200 mm
- Absorbeert botsingen en neemt zijn oorspronkelijke vorm weer aan
- van polyolefine in geel/zwart
- fixering via bodemplaat met grondankers
- levering inclusief montagemateriaal



Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	buisvorm	ronde buis
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	bevestigingstype	bodemplaat
type aanrijdbescherming	aanrijdbeveiligingsbarrière	aanrijdbeveiliging functie	Absorberend
element	dubbele plank	materiaal	polyolefine
plaats van toepassing	binnen en buiten	kleur aanrijdbescherming	geel/zwart

hoogte	690 mm	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
lengte	8000 mm	gewicht	162,73 kg
diameter buis	200 mm		

Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221380		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 8
224768		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 1000 mm, hout-steel, voor fijn stof
227876		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 45, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
235589		werkplekmat, mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 1520 x 910 mm, Van rubber met geperforeerd oppervlak in zwart, antislip
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
242154		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, Ø 180 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 93 x 80 mm