

UDOBÄR chariot à plateaux

force 150 kg, avec 3 plateau(x),
plateau(x) en aggloméré, châssis
avec revêtement en plastique
résistant à l'usure en gris clair, roues
avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 273965



UDOBÄR



chariot à plateaux

- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- hauteur x longueur x largeur 1030 x 900 x 500 mm
- niveaux réglables au pas de 40 mm
- plateau(x) en aggloméré
- plateau(x) avec traverses d'appui et poutres au sol périphériques, droit
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en gris clair
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- boîtier en acier

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | largeur | 500 mm |
| type de chariot | chariot à plateaux | alignement de niveaux | droit |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| hauteur | 1030 mm | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| nombre de plateaux | 3 pièce | pneumatique | caoutchouc |
| tablette réglable au pas | 40 mm | Diamètre de roue | 100 mm |
| charge | 150 kg | roulement | roulement à billes |
| force plateau | 50 kg | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| matériau plateau(x) | aggloméré | matériau de boîtier | acier |
| équipement plateau(x) | traverses d'appui, poutres au sol | surface | avec revêtement en plastique |
| matériau | acier | couleur | gris clair |
| longueur | 900 mm | Poids | 22 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149734 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein |
| 221133 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 227889 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |