

Kongamek rollenbaan voor verzamelwagen

set bestaande uit: 4 banen en 1
randprofiel, hoogte x lengte x
breedte 52 x 594 x 30 mm, van staal,
elektrolytisch gegalvaniseerd

Artikelnummer: 274256



rollenbaan voor verzamelwagen

- set bestaande uit: 4 banen en 1 randprofiel
- hoogte x lengte x breedte 52 x 594 x 30 mm
- magnetische bevestiging
- van staal, elektrolytisch gegalvaniseerd
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	accessoires	breedte	30 mm
type indeling	rollenbaan	bevestigingstype	magnetisch
voor wagentype	verzamelwagen	materiaal	staal
set bestaand uit	4 banen en 1 randprofiel	oppervlak	elektrolytisch gegalvaniseerd
hoogte	52 mm	garantie	5 jaar
lengte	594 mm		

Dit past ook bij ...



149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, inhoud 10 l, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215917		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 140 x 140 mm, passend voor 10 dvd's
221133		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm, papierkwaliteit cellulose, in oudroze
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528961		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1278 x 1575 mm, plank(en) van kunststof in grijs