

RAPIDLIFT chariot à plateaux



force 120 kg, plateau longueur x largeur 750 x 480 mm, châssis chromé en RAL5017 bleu signalisation, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 400737

RAPIDLIFT Chariot à plateaux

Force 120 kg

chariot à plateaux

- force 120 kg
- plateau longueur x largeur 750 x 480 mm
- hauteur 860 mm
- châssis chromé en RAL5017 bleu signalisation
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	750 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	480 mm	Ø de roue	100 mm

hauteur	860 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Hauteurs de plateau mm	140/655	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	2 pièce	poignée	2 pièce
charge	120 kg	rabattable	non
matériau de plateforme	tôle d'acier	disposition des roues	rectangulaire
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	surface	chromé
rehausses	aucune	couleur	bleu signalisation // RAL5017
matériau	acier	livraison	démonté
norme européenne	non	Poids	21 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
503397		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
527618		mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière
532084		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc