

hofs legbord voor inhaakstelling

breedte x diepte 1025 x 400 mm,
voor een vaklast van 200 kg, het
legbord wordt opgelegd, van staal
met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 917922



hofs Legbord

Praktische uitbreiding van boutloze planken

legbord voor inhaakstelling

- breedte x diepte 1025 x 400 mm
- voor een vaklast van 200 kg
- het legbord wordt opgelegd
- 40 mm hoge randafwerking zorgt voor stabiliteit. in diep-richting rechthoekige randafwerking, in lengterichting met 3-voudige veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	diepte	400 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	400 mm
stellingveld	onderdeel	vaklast	200 kg
onderdeel	legbord	legborden / niveaus	randafwerking

		stabiliteit	
stellingaccessoires	legbord	materiaal	staal
voor stellingtype	inhaakstelling	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	1025 mm	garantie	5 jaar
vakbreedte	1025 mm	gewicht	5,34 kg