

hefroller

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 300 x 310 mm,
hefhoogte 300 mm, mechanische
lier met handzwengel, frame van
staal met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenkwielen



Artikelnummer: 985092

Meubelroller

Draagvermogen per paar 600 kg

hefroller

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 300 x 310 mm
- hefhoogte 300 mm
- mechanische lier met handzwengel
- steekplaat met rubberen laag
- met verstelbare steunen met beschermende laag
- ladingbeveiliging door sjoorband
- frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenkwielen
- wiel Ø 150 mm
- met elastiek-banden
- wielnaaf met kogellager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	wiel-ø	150 mm
type roller	hefroller	hoogte	780 mm

draagvermogen	600 kg	breedte	570 mm
hefhoogte	300 mm	hefmechanisme uitvoering	mechanische lier met handzwengel
lengte laadvlak	300 mm	hefroller uitrusting	verstelbare steunen met beschermende laag
breedte laadvlak	310 mm	schep uitrusting	steekplaat met rubberen laag
materiaal	staal	ladingbeveiliging	sjorband
stuurstang	nee	oppervlak	m. poedercoating
banden	elastiek	kleur	blijantblauw // RAL5007
wiellager	kogellager	garantie	10 jaar
wielen aantal/soort	2 zwenkwielen	gewicht	25 kg