

3500 W



Touch-Control-Bedienfeld
mit Digitalanzeige

Touch control panel
with digital display

Panneau de contrôle tactile
avec affichage digital



Induktionskocher IK 35TC



- Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Timer
- 10 Leistungsstufen (500 - 3500 W)
- 10-stufige Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 3,5 kW / 220-240 V 50-60 Hz
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 340 x T 445 x H 117 mm

GTIN 4015613633329
Art.-Nr. 105843

Induction cooker IK 35TC



- Glass hob, stainless steel body
- Touch control panel with digital display
- Timer
- 10 power levels (500 - 3500 W)
- 10-level temperature setting
- Temperature range: 60 °C to 240 °C
- Power: 3,5 kW / 220-240 V 50-60 Hz
- Electronic overheating protection
- Size: W 340 x D 445 x H 117 mm

GTIN 4015613633329
Code-No. 105843

Réchaud à induction IK 35TC



- Surface en verre, boîtier en acier inoxydable
- Panneau de contrôle tactile avec affichage digital
- Minuterie
- 10 niveaux de puissance (500 - 3500 W)
- 10 niveaux de réglage de température
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Puissance : 3,5 kW / 220-240 V 50-60 Hz
- Thermostat de sécurité électronique
- Dimensions : L 340 x P 445 x H 117 mm

GTIN 4015613633329
Code-No. 105843