

## Bauer Silobehälter

Höhe x Länge x Breite 1680 x 1115 x 780 mm, Inhalt 600 l, Traglast 1350 kg, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen, Gestell mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 113925



## Bauer Silowagen

### in Trichterform

Silobehälter

- Höhe x Länge x Breite 1680 x 1115 x 780 mm
- Inhalt 600 l
- Traglast 1350 kg
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 65 x 565 mm
- Einfahrtaschenabstand 565 mm
- Stahlkonstruktion
- Gestell mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Scherenverschluss 300 x 300 mm mit Handhebel
- mit Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 180 mm
- Gewicht 128 kg

## Technische Details

Behältertyp	Silobehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	600 l	Deckel	nein
Höhe	1680 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Trichterhöhe	1380 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Länge	1115 mm	stapelbar	nein
Trichterlänge	1010 mm	nestbar	nein
Breite	780 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung
Trichterbreite	780 mm	Traglast	1350 kg
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Tragevorrichtung	keine
Einfahrtaschenbreite	175 mm	Griff	Schiebebügel
Einfahrtaschenhöhe	65 mm	Euronorm	nein
Einfahrtaschenabstand	565 mm	Verschluss	Scherenverschluss mit Handhebel
Einfahrbreite	565 mm	Rad-Ø	180 mm
Oberfläche	lackiert	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Farbe	blau // RAL5012	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Ausführung	blau // RAL5012	Gewicht	128 kg
Material	Stahl		

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau