

## RAU

### Werkbank

#### Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 1000 x 700 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt, Traglast 1250 kg, Höhenverstellung über Lochraster im Gestell, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 3 Schubladen, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



# RAU.



Artikelnummer: 222231

## RAU Höhenverstellbare Werkbank Serie 8000

### mit robuster Arbeitsplatte

#### Werkbank




- Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 1000 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
- Platte Stärke x Breite x Tiefe 40 x 1000 x 700 mm
- Traglast 1250 kg
- Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 3 Schubladen
- rechts 3 Schubladen
- Schubladen Höhe 3x180 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen rollengelagert mit Selbsteinlauf, Auszug 90 %
- Mit Griffleiste
- Verschließbar mit Zentralverschluss

- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie


## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Schubladentraglast	100 kg
Tischtyp	Werkbank	Auszug Schublade	90 %
Gestellausführung	4 Füße	Auszugsführung Schublade	rollengelagert mit Selbsteinlauf
Gestellform	4-Fußgestell	abschließbar	ja
Höhe	840-1040 mm	Griff	Griffleiste
Breite	1000 mm	Material Platte	Buche-Massivholz
Tiefe	700 mm	Oberfläche Platte	geölt
Stärke Platte	40 mm	Farbe Platte	Buche
Breite Platte	1000 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe Platte	700 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	1250 kg	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	ja	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhenverstellung durch	Lochraster im Gestell	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Werkbank Ausstattung	3 Schubladen	Material Verarbeitung	verschweißt
Unterbauten rechts	3 Schubladen	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl	3 Stück	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	3x180 mm	Anlieferung	fertig montiert
Nutzbreite Schublade	490 mm	Garantie	5 Jahre
Nutztiefe Schublade	560 mm	Gewicht	93,61 kg

## Zubehör

222284		Einteilungsset für Schublade, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Fronthöhe 180 - 360 mm, in weiß
222286		Mulden für Schublade, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 120 - 360 mm, in schwarz
222287		Anti-Rutschmatte für Werkbank, Breite x Tiefe 490 x 560 mm, in schwarz

## Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
--------	---	---

221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm